

## WIRELESS NURSE CALL SYSTEM

ระบบเรียกพยาบาลไร้สายที่ใช้งานง่ายและเสถียร

- ✓ พร้อมใช้งานได้ทันที
- ✓ ดูแลและซ่อมบำรุงได้ง่าย
- ✓ ทำให้ไม่ต้องลากสายด้วยระบบไร้สาย
- ✓ การใช้งานเหมือนตัวระบบมีสาย
- ✓ มีตัวทวนสัญญาณใช้ได้ทันที
- ✓ ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน
- ✓ ใช้งานง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้



Y-900

### Y-900 ตัวรับสัญญาณ แบบไร้สาย พร้อมซอฟต์แวร์การจัดการ

ใช้งานง่าย – เป็นส่วนสำคัญของระบบเรียกพยาบาลไร้สาย, Y-900 จะรับสัญญาณทั้งหมดผ่านคลื่น 433 MHZ. เมื่อทำการตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้อย่างถาวร (เช่น บ้านพักคนชรา, ร้านกาแฟ, ร้านอาหาร, โรงแรม, โรงงาน, ซูเปอร์มาร์เก็ตที่บริการด้วยตัวเอง และอื่นๆ)

#### คุณสมบัติ

- 1) ความสามารถ : ข้อความที่แสดงสามารถแสดงเป็นตัวอักษร, ตัวเลข และอักขระพิเศษ ได้สูงสุด 8 หลัก
- 2) เสียงการแจ้งเตือน : มี 7 รูปแบบ สามารถปรับระดับเสียงได้ และแต่ละปุ่มสามารถที่ใส่เสียงที่แตกต่างกันได้
- 3) ความหลากหลาย : จอแสดงผล สามารถแสดง 1 หรือ 2 หรือ 4 ผู้เรียกได้ ในการเรียกพร้อมกัน
- 4) ความสามารถในการอ่าน : ระยะ 40 เมตร พร้อมระบบ LEDs
- 5) จอแสดงผล LED สามารถเปิดโหมด Standby ได้
- 6) สามารถจดจำปุ่มกดเรียก ได้มากถึง 400 ปุ่ม
- 7) สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูลการเรียก
- 8) แสดงสถานะแบตเตอรี่ เพื่อหาปุ่มกดเรียกที่มีแบตเตอรี่ต่ำ

#### Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Working Voltage : | DC12V         |
| Working Current : | 2A            |
| Sensitivity :     | 116dB         |
| Distance :        | 300 m         |
| Dimensions :      | 535*158*40 mm |



Y-650

### Y-650 ตัวรับสัญญาณไร้สาย รูปแบบนาฬิกา

นอกจากฟังก์ชันพื้นฐานที่ใช้แสดงเวลาแล้ว ตัวรับสัญญาณไร้สาย รูปแบบนาฬิกา Y-650 สามารถรับสัญญาณจากปุ่มกดเรียก ซึ่งเหมาะสำหรับพยาบาล, บริกร และผู้ที่ต้องการใช้งานข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายผ่านปลายนิ้ว

#### คุณสมบัติ

- 1) จอ LCD ที่สว่าง
- 2) ใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันตามประเภทการเรียก
- 3) ระบบแจ้งเตือน 3 โหมด : เสียง, สั่น, เสียงและสั่น
- 4) สามารถจดจำปุ่มกดเรียก ได้ 200 ปุ่ม
- 5) สามารถบันทึกการเรียกล่าสุดได้ 10 การเรียก
- 6) ใช้แบตเตอรี่ Li-ion ที่สามารถชาร์จผ่านตัวชาร์จได้

#### Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Working Voltage : | 3.7V (Lithium ion battery) |
| Working Current : | < 15mA                     |
| Sensitivity :     | 85dB                       |
| Distance :        | 200m                       |
| Dimensions :      | 65*44*19 mm                |

line@ QR Code





Y-128E-2D

Technical parameters  
ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage : DC12V  
Working Current : 150mA  
Sensitivity : 108dB  
Distance : 300m

## Y-128E-2D ตัวรับสัญญาณ แบบไร้สาย 3 หลัก

ตัวรับสัญญาณพื้นฐาน เป็นตัวรับสัญญาณทางเลือกจากรุ่น Y-900 มาพร้อมกับจอแสดงผลสองด้าน เหมาะสำหรับการติดตั้งบริเวณทางเดินในโรงพยาบาล

### คุณสมบัติ

- 1) แสดงตัวเลขที่เรียก 3 หลัก ได้พร้อมกัน 3 กลุ่ม โดยเริ่มจาก "000" ถึง "999"
- 2) เป็นนาฬิกาแสดงเวลา เมื่ออยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน
- 3) ความสามารถในการอ่าน: ระยะ 40 เมตร พร้อมระบบ LEDs
- 4) สามารถสามารถจดจำปุ่มกดเรียก ได้ 256 ปุ่ม
- 5) ใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันตามประเภทการเรียก
- 6) ปรับเสียงเพลง 7 เสียง และปรับระดับความดังได้
- 7) สามารถบันทึกการเรียกล่าสุดได้ 30 การเรียก และเป็นจอแสดงผลแบบตัวอักษรเลื่อน

## ที่เรียกพยาบาลแบบไร้สาย 433MHZ

### Y-A1-WR ปุ่มกดเรียก แบบไร้สาย

ปุ่มกดสำหรับเรียกพยาบาล แบบพกพา ใช้งานง่าย ระยะทางรองรับมากกว่า 300 เมตร

Technical parameters  
ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage : DC12V  
Working Current : < 35mA  
Output Power : < 30mW  
Distance : 300m in Open Area  
Dimension : 60\*21 mm  
One Key : Call



Y-A1-WR

### Y-A1-BC ปุ่มกดเรียก แบบไร้สาย

ปุ่มกดสำหรับยกเลิกการเรียกพยาบาล แบบพกพา ใช้งานง่าย ระยะทางรองรับมากกว่า 300 เมตร



Y-A1-BC

Technical parameters  
ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage : DC12V  
Working Current : < 35mA  
Output Power : < 30mW  
Distance : 300m in Open Area  
Dimension : 60\*21 mm  
One Key : Call

### Y-SC ที่เรียกพร้อมสายดึงรุ่นติดผนัง แบบไร้สาย

ตัวกดเรียกพยาบาลแบบสายดึง โดยรองรับการกดปุ่ม และ กดเพื่อยกเลิกการเรียก

Technical parameters  
ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage : DC12V  
Working Current : < 35mA  
Output Power : < 30mW  
Distance : 300m in Open Area  
Dimensions : 64\*64\*26 mm  
Two Keys : Call, Cancel



Y-SC

line@ QR Code





Y-SW-G33

## Y-SW-G33 ที่เรียกพร้อมสายเรียกฉุกเฉินแบบไร้สาย

ตัวกดเรียกพยาบาลแบบติดผนัง พร้อมสายเรียกโดยรองรับ การกดปุ่ม และ กดเพื่อยกเลิกการเรียก

### Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage : DC12V  
Working Current : < 35mA  
Output Power : < 30mW  
Distance : 300m in Open Area  
Dimensions : 64\*64\*26 mm  
Two Keys : Call, Cancel

## Y-SW2 ปุ่มกดเรียกแบบติดผนัง แบบไร้สาย

ตัวกดเรียกพยาบาลแบบติดผนัง โดยรองรับ การกดปุ่ม และ กดเพื่อยกเลิกการเรียก

### Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage : DC12V  
Working Current : < 35mA  
Output Power : < 30mW  
Distance : 300m in Open Area  
Dimensions : 64\*64\*26 mm  
Two Keys : Call, Cancel



Y-SW2

## อุปกรณ์เสริม



Y-700

## Y-700 ไฟทางเดิน แบบไร้สาย

ติดตั้งเหนือประตูที่มีผู้ป่วยอยู่ เมื่อมีการเรียก ไซเรนจะส่งเสียงเตือนโดยแสดงสีไฟที่แตกต่างกัน

### คุณสมบัติ

- 1) แสดงได้ 3 สี : เขียว/แดง/เหลือง
- 2) 1 สีสามารถเข้ารหัส 30 ปุ่มกดเรียก โดยสามารถจดจำได้ทั้งหมด 90 ปุ่ม
- 3) ปุ่มกดยกเลิก 1 ปุ่ม สามารถยกเลิกการเรียก จากปุ่มกดเรียกตัวใดก็ได้ใน 30 ปุ่ม

### Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage : DC12V  
Working Current : < 65mA  
Sensitivity : 106dB  
Volume : 85dB  
Distance : 300m  
Dimensions : 104\*86\*38 mm

## Y-Q4 อุปกรณ์ทวนสัญญาณ

ใช้ทวนสัญญาณ ของอุปกรณ์กดเรียกพยาบาลไร้สาย ในกรณีที่ส่งสัญญาณไม่ถึงตัวรับสัญญาณ สามารถทวนสัญญาณได้มากถึง 2 กิโลเมตรในที่โล่ง

### Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage : DC12V  
Transmitted Current: 150mA  
Transmitted Power : ≤ 30mW  
Received Sensitivity : 106db  
Dimensions : 220\*135\*48 mm  
Distance : 2000m in Open Area



Y-Q4



www.prezon.me


PrezON จัดจำหน่ายโดย บริษัท เพรซออน เทคโนโลยี จำกัด

Call : 02-1071-975  
Fax : 02-1071-975 ต่อ 888

Email : sales@prezon.me

Website: www.prezon.me

582 ซอยนาทอง 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



[www.prezon.me](http://www.prezon.me)

 PrezON จัดจำหน่ายโดย บริษัท เพรซออน เทคโนโลยี จำกัด

Call : 02-1071-975

Fax : 02-1071-975 ต่อ 888

582 ซอยนาทอง 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Email : [sales@prezon.me](mailto:sales@prezon.me)

Website: [www.prezon.me](http://www.prezon.me)