

# Balanza 30 Kilos Color



Esta bascula no puede ser utilizada en actvidades mercantiles ni sanitarias. Hacerlo podria acarrear la imposicion de multas hasta por dos mil (2000) salarios minimos legales mensuales vigentes por parte de la superintendencia de industria y comercio.

Articulo 2.2.1.7.14.3 Decreto 1074 de 2015

# Descripción:

La **Balanza 30 Kilos Color** es un equipo resistente a la corrosión para pesaje de todo tipo de productos. Cuenta con una bandeja de acero inoxidable y un sensor avanzado de alta constante, para brindar resistencia al uso continuo y duradero.

Entre las características de la **Balanza 30 Kilos Color** se menciona una facilidad en la batería incorporada la cual podrás cargar cuando la balanza este en uso e inclusive cuando no esté en funcionamiento. Además, incluye distintas funciones que harán que todas tus tareas sean tan eficientes. Tiene un fácil manejo el cual te ayudará a que en poco tiempo tengas un control en todas sus funciones. Un beneficio de este equipo es que cuenta con una gran capacidad y de este modo, será cómodo pesar varios elementos sin ningún inconveniente.

#### Características:

Equipo para uso personal o privado.

Peso Máximo: 30 kg

Bandeja en acero inoxidable

Teclado impermeable de 24 Botones

5 memorias

3 Pantallas LED

5 dígitos para mostrar el peso

Función para Volver a Cero

Consumo de Energía: 6V

Batería Recargable

Función de Ahorro de Energía

Indicador de Batería Baja

Hasta 40 horas de funcionamiento

Dimensiones: 23 x 30 cm

Precisión: 10 a

Colores: Azul, Naranja, Blanco y Rojo.



#### **Funcionalidad**

# 1. Fuente de alimentación y el medio ambiente:

110V/60Hz, utilice un regulador de corriente alterna para estabilizar la fuente de alimentación si el suministro local de electricidad fluctúa más el 10%. O cargar la batería (6V 5 AH)

# 2. Ajuste de cero y tara configuración:

Cuando la relación de vacíos no indica cero, preciosa "cero" o "tara" para hacer que la ventana de peso indique cero.

#### 3. Alarma de notas

- 3.1 Sobrecarga: cuando este una sobrecarga de peso la pantalla mostrara "FULL" y una alarma "tic..."
- 3.2 Cuando la suma es mas de "9.999,99" aparecerá en la ventana "FU", se indica que se añadió más de 99 veces

# 4. Método de carga:

Utiliza fuente de energía DC, batería de plomo-ácido 6V/5AH, el equipo se puede utilizar más de 40 horas después de ser cargado. Cuando la cantidad de electricidad no es la adecuada sonara una alarma "tic", se tiene que recargar de inmediato para evitar que se reduzca la vida útil de la batería o dañar la batería. Si no se puede utilizar durante más de 5 horas, recargue para s uso largo o esta va perdiendo su duración y necesitara ser remplazada. Cuando la báscula no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, recargue la batería de una vez cada mes para mantener su modo normal.

La batería puede ser cargada cuando la báscula este en uso e inclusive si no está en funcionamiento.

### 5. Punto de atención:

Carrera 56 #9-70 Piso 2 Medellín / Tel.: 4-354 54 36.

Esta báscula no puede ser utilizada en actividades mercantiles ni sanitarias.

Hacerlo podría acarrear la imposición de multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Artículo 2.2.1.7.14.3 Decreto 1074 de 2015.

#### Producto fabricado en CHINA.

Con el fin de garantizar siempre el mismo peso, la balanza debe ser revisada y calibrada por una institución u empresa certificada